

**RIDGID**  
Peddinghaus**Morsa parallela "Matador", con piastra girevole, Larghezza ganasce: 120 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967180 120
GTIN	2050002047549
Classe articolo	93R

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Interamente in acciaio, forgiate – garantite indistruttibili.**
- **Apertura anteriore con vite di serraggio a filetto trapezoidale a due principi.**
- **Vite di serraggio protetta.**
- **Ganasce fresate e temprate in superficie.**
- **Guida temprata registrabile.**
- **Scala graduata per una rapida regolazione preliminare.**
- **Ampia superficie dell'incudine temprata per lavori di allineamento e rifilatura.**

**Con piastra girevole;** ruotabile a 360° e bloccabile in qualsiasi posizione mediante meccanismo di bloccaggio.

**Fornitura:**

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

**Accessori speciali:**

Griffe supplementari n. art. 967210; 967215; 967220; 967225, **a partire da Dim. 120 mm.**

Apertura: 150 mm

Profondità di serraggio: 80 mm

Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno: 1/8 – 4 pollici

**Descrizione tecnica**

Apertura	150 mm
Profondità di serraggio	80 mm
Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Direzione apertura	Apertura anteriore
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	1/8 – 4 pollici
Larghezza ganasce	120 mm
Serie	Matador Multiplus
Tipo di prodotto	Morsa parallela

## Accessori

Piastra girevole singola Per morsa di Dim. 120	967200 120
Ganascia stringitubo (pezzo), per "Matador" Larghezza ganasce 120 mm	967210 120
Coppia di ganasce in acciaio, lisce, per "Matador" Larghezza ganasce 120 mm	967215 120
Coppia di ganasce in plastica, lisce, per "Matador" Larghezza ganasce 120 mm	967220 120
Coppia di ganasce prismatiche per "Matador" Larghezza ganasce 120 mm	967225 120
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 120 mm	967724 120
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, con prisma Larghezza ganasce 120 mm	967723 120
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, profilate Larghezza ganasce 120 mm	967722 120
Coppia di ganasce per morsa da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 120 mm	967711 120
Piastra base per morsa	967330
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250

