

RIDGID
Peddinghaus**Morsa parallela "Matador", con piastra girevole, Larghezza ganasce: 140 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967180 140
GTIN	2050002047556
Classe articolo	93R

Descrizione**Esecuzione:**

- **Interamente in acciaio, forgiate – garantite indistruttibili.**
- **Apertura anteriore con vite di serraggio a filetto trapezoidale a due principi.**
- **Vite di serraggio protetta.**
- **Ganasce fresate e temprate in superficie.**
- **Guida temprata registrabile.**
- **Scala graduata per una rapida regolazione preliminare.**
- **Ampia superficie dell'incudine temprata per lavori di allineamento e rifilatura.**

Con piastra girevole; ruotabile a 360° e bloccabile in qualsiasi posizione mediante meccanismo di bloccaggio.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Accessori speciali:

Griffe supplementari n. art. 967210; 967215; 967220; 967225, **a partire da Dim. 120 mm.**

Apertura: 200 mm

Profondità di serraggio: 95 mm

Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno: 1/8 – 5 pollici

Descrizione tecnica

Direzione apertura	Apertura anteriore
Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Apertura	200 mm
Profondità di serraggio	95 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	1/8 – 5 pollici
Larghezza ganasce	140 mm
Serie	Matador Multiplus
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Piastra girevole singola Per morsa di Dim. 140-180	967200 140-180
Ganascia stringitubo (pezzo), per "Matador" Larghezza ganasce 140 mm	967210 140
Coppia di ganasce in acciaio, lisce, per "Matador" Larghezza ganasce 140 mm	967215 140
Coppia di ganasce in plastica, lisce, per "Matador" Larghezza ganasce 140 mm	967220 140
Coppia di ganasce prismatiche per "Matador" Larghezza ganasce 140 mm	967225 140
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 140 mm	967724 140
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, con prisma Larghezza ganasce 140 mm	967723 140
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, profilate Larghezza ganasce 140 mm	967722 140
Coppia di ganasce per morsa da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 140 mm	967711 140
Piastra base per morsa	967330
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250

