

RIDGID
Peddinghaus**Morsa parallela "Matador", con piastra girevole, Larghezza ganasce: 160 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967180 160
GTIN	2050002047563
Classe articolo	93R

Descrizione**Esecuzione:**

- **Interamente in acciaio, forgiate – garantite indistruttibili.**
- **Apertura anteriore con vite di serraggio a filetto trapezoidale a due principi.**
- **Vite di serraggio protetta.**
- **Ganasce fresate e temprate in superficie.**
- **Guida temprata registrabile.**
- **Scala graduata per una rapida regolazione preliminare.**
- **Ampia superficie dell'incudine temprata per lavori di allineamento e rifilatura.**

Con piastra girevole; ruotabile a 360° e bloccabile in qualsiasi posizione mediante meccanismo di bloccaggio.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Accessori speciali:

Ganasce suppl. n. art. 967210 / 7215 / 7220 / 7225, **a partire da Dim. 120 mm.**

Apertura: 225 mm

Profondità di serraggio: 120 mm

Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno: 1/8 – 6 pollici

Descrizione tecnica

Direzione apertura	Apertura anteriore
Apertura	225 mm
Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Profondità di serraggio	120 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	1/8 – 6 pollici
Larghezza ganasce	160 mm
Serie	Matador Multiplus
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Piastra girevole singola Per morsa di Dim. 140-180	967200 140-180
Ganascia stringitubo (pezzo), per "Matador" Larghezza ganasce 160 mm	967210 160
Coppia di ganasce in acciaio, lisce, per "Matador" Larghezza ganasce 160 mm	967215 160
Coppia di ganasce in plastica, lisce, per "Matador" Larghezza ganasce 160 mm	967220 160
Coppia di ganasce prismatiche per "Matador" Larghezza ganasce 160 mm	967225 160
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 160 mm	967724 160
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, con prisma Larghezza ganasce 160 mm	967723 160
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, profilate Larghezza ganasce 160 mm	967722 160
Coppia di ganasce per morsa da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 160 mm	967711 160
Piastra base per morsa	967330
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250

