

RIDGID
Peddinghaus**Morsa parallela "Matador", Larghezza ganasce: 180 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967170 180
GTIN	2050001780355
Classe articolo	93R

Descrizione**Esecuzione:**

- **Interamente in acciaio, forgiate – garantite indistruttibili.**
- **Apertura anteriore con vite di serraggio a filetto trapezoidale a due principi.**
- **Vite di serraggio protetta.**
- **Ganasce fresate e temprate in superficie.**
- **Guida temprata registrabile.**
- **Scala graduata per una rapida regolazione preliminare.**
- **Ampia superficie dell'incudine temprata per lavori di allineamento e rifilatura.**

Esecuzione fissa.**Testo didascalie:**

fino a max. 90 mm

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Accessori speciali:Griffe supplementari n. art. 967210; 967215; 967220; 967225, **a partire da Dim. 120 mm.****Nota:**

Per il dispositivo di regolazione dell'altezza adatto vedi n. art. 967530.

Apertura: 225 mm

Profondità di serraggio: 120 mm

Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno: 1/8 – 7 pollici

Peso: 26 kg

Descrizione tecnica

Profondità di serraggio	120 mm
Direzione apertura	Apertura anteriore
Peso	26 kg
Apertura	225 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	1/8 – 7 pollici
Larghezza ganasce	180 mm
Serie	Matador Multiplus
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Dispositivo di regolazione dell'altezza per morsa da banco n. art. 967170 Per morsa di Dim. 160/180	967530 160/180
Piastra girevole singola Per morsa di Dim. 140-180	967200 140-180
Ganascia stringitubo (pezzo), per "Matador" Larghezza ganasce 180 mm	967210 180
Piastra base per morsa	967330
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250