

Telaio modello S610-M18, Profondità 800 mm, Altezza: 4500 mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	991320 4500
GTIN	4058255036752
Classe articolo	96P

Descrizione**Esecuzione:**

Profilati del telaio con irrigidimento del telaio. I robusti piedini trasmettono il carico al pavimento. La fornitura comprende 4 ancoraggi a terra e 2 lamierini di 2 mm di spessore per ogni telaio.

Descrizione:**Dimensioni di montaggio:****Lunghezza complessiva dello scaffale:**

Per i telai di supporto S610-M18: lunghezza nominale + numero di supporti × 86 mm.

Per :

Scaffali per pallet a partire dal periodo 08/2018.

Verniciatura:

Simile a RAL 5017, blu traffico, **termovernicciato**.

Nota:

La portata necessaria del modulo scaffale determina il tipo di telaio. Vedere tabella dei carichi. Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Profondità: 800 mm

Descrizione tecnica

Altezza	4500 mm
Profondità	800 mm
Tipo di profilato di telaio	S610-M18
Attributo del nome del prodotto	Profondità 800 mm
Tipo di prodotto	Componenti per scaffale per pallet