

Telaio modello S610-M18, Profondità 800 mm, Altezza: 3000 mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	991320 3000
GTIN	4058255036721
Classe articolo	96P

Descrizione**Esecuzione:**

Profilati del telaio con irrigidimento del telaio. I robusti piedini trasmettono il carico al pavimento. La fornitura comprende 4 ancoraggi a terra e 2 lamierini di 2 mm di spessore per ogni telaio.

Descrizione:**Dimensioni di montaggio:****Lunghezza complessiva dello scaffale:**

Per i telai di supporto S610-M18: lunghezza nominale + numero di supporti × 86 mm.

Per :

Scaffali per pallet a partire dal periodo 08/2018.

Verniciatura:

Simile a RAL 5017, blu traffico, **termovernicciato**.

Nota:

La portata necessaria del modulo scaffale determina il tipo di telaio. Vedere tabella dei carichi. Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Profondità: 800 mm

Descrizione tecnica

Tipo di profilato di telaio	S610-M18
Altezza	3000 mm
Profondità	800 mm
Campo d'impiego	Scaffale per pallet
Attributo del nome del prodotto	Profondità 800 mm
Tipo di prodotto	Montante

Accessori

Lamierini di spessore per telai di scaffali per pallet Set di 3 pezzi	991480
Ancoraggio a terra per telai di scaffali per pallet	991470