

**Telaio modello S610-M18, Profondità 1100 mm, Altezza: 3000 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	991321 3000
GTIN	4058255037049
Classe articolo	96P

**Descrizione****Esecuzione:**

Profilati del telaio con irrigidimento del telaio. I robusti piedini trasmettono il carico al pavimento. La fornitura comprende 4 ancoraggi a terra e 2 lamierini di 2 mm di spessore per ogni telaio.

**Descrizione:****Dimensioni di montaggio:****Lunghezza complessiva dello scaffale:**

Per i telai di supporto S610-M18: lunghezza nominale + numero di supporti × 86 mm.

**Per :**

Scaffali per pallet a partire dal periodo 08/2018.

**Verniciatura:**

Simile a RAL 5017, blu traffico, **termoverniciato**.

**Nota:**

La portata necessaria del modulo scaffale determina il tipo di telaio. Vedere tabella dei carichi. Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Profondità: 1100 mm

**Descrizione tecnica**

Tipo di profilato di telaio	S610-M18
Profondità	1100 mm
Altezza	3000 mm
Campo d'impiego	Scaffale per pallet
Attributo del nome del prodotto	Profondità 1100 mm
Tipo di prodotto	Montante

---

## Accessori

Ancoraggio a terra per telai di scaffali per pallet	991470
Lamierini di spessore per telai di scaffali per pallet Set di 3 pezzi	991480