

Telaio modello S610-M18, Profondità 1100 mm, Altezza: 4500 mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 991321 4500 |
| GTIN | 4058255037070 |
| Classe articolo | 96P |

Descrizione**Esecuzione:**

Profilati del telaio con irrigidimento del telaio. I robusti piedini trasmettono il carico al pavimento. La fornitura comprende 4 ancoraggi a terra e 2 lamierini di 2 mm di spessore per ogni telaio.

Descrizione:**Dimensioni di montaggio:****Lunghezza complessiva dello scaffale:**

Per i telai di supporto S610-M18: lunghezza nominale + numero di supporti × 86 mm.

Per :

Scaffali per pallet a partire dal periodo 08/2018.

Verniciatura:

Simile a RAL 5017, blu traffico, **termovernicciato**.

Nota:

La portata necessaria del modulo scaffale determina il tipo di telaio. Vedere tabella dei carichi. Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Profondità: 1100 mm

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Profondità | 1100 mm |
| Tipo di profilato di telaio | S610-M18 |
| Altezza | 4500 mm |
| Attributo del nome del prodotto | Profondità 1100 mm |
| Tipo di prodotto | Componenti per scaffale per pallet |