

Coppia di correnti LNS Duo 100×50×1,5, Lunghezza dei montanti: 1825mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	991362 1825
GTIN	
Classe articolo	96P

Descrizione**Esecuzione:**

Profili lavorati a freddo con staffe saldate. Ogni staffa ha fino a 5 ganci robusti per una distribuzione ottimale del peso nei supporti del pallet.

Per:

Scaffali per pallet a partire dal periodo 08/2018 fino a 05/2022.

Fornitura:

2 montanti per inserimento in telai, inclusi cad. 2 perni di sicurezza.

Verniciatura:

Simile a RAL 2004 arancio puro, **termoverniciati**.

Nota:

Altri montanti di lunghezza 2700 mm al n. art. 991337, 991341, 991345 nel Catalogo Generale, Volume 3.

Per scaffali fino al periodo 05/2022, i montanti devono essere utilizzati solo per sostituzione in caso di danni. In caso di modifica dello scaffale (ad es. montaggio di livelli di montanti supplementari), è necessario effettuare un nuovo calcolo a norma DIN 15512:2020.

Descrizione tecnica

Portata per coppia di montanti	2082 kg
Lunghezza dei montanti	1825 mm
Campo d'impiego	Scaffale
Altezza montante	100 mm
Tipo di prodotto	Montante / Traversa

