

Inserto a profilo completo a 60° esterno destro, HBX820, Passo: 2,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270736 2,5		
GTIN	4045197982278		
Classe articolo	22B		

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	НМ		
Passo della filettatura	2,5 mm		
Tipo di impiego	destra		
Applicazione interna/esterna	esterni		
Profilo degli inserti	Profilo completo		
Tipo	HBX820		
Classe di tolleranza	DIN 13 6H		
Tipo di filettatura	MF		
Tipo di filettatura	M		
Angolo di filetto	60 grado		
Spessore	3,6 mm		
Misura inserto L	16 mm		



Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	220 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	150 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm²	adatto	130 m/min	Р
Acciaio < 750 N/mm²	idoneo	130 m/min	Р
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo	110 m/min	Р
Acciaio < 1100 N/mm²	idoneo	85 m/min	Р
Acciaio < 1400 N/mm²	idoneo	75 m/min	Р
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	35 m/min	Н
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	85 m/min	М
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	85 m/min	М
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	К
CuZn	limitatamente adatto	130 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		