

**Inserto a profilo completo a 60° interno destro, HBX820, Passo: 1 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270784 1
GTIN	4045197982292
Classe articolo	22B

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Passo della filettatura	1 mm
Applicazione interna/esterna	interno
Tipo di impiego	destra
Profilo degli inserti	Profilo completo
Tipo	HBX820
Classe di tolleranza	DIN 13 6H
Tipo di filettatura	M
Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Spessore	3,6 mm
Misura inserto L	16 mm
Tipo di prodotto	Inserto per filettatura

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	220 m/min	N

Alluminio > 10% Si	idoneo	150 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	85 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	75 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	130 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		