

**Paio di guanti KryTech 563, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094470 8
GTIN	3245425634189
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

KryTech 563. Per **lavori di alta precisione e di tipo comune** in ambienti asciutti e leggermente sporchi. Straordinaria resistenza a oli e grassi. Il rivestimento in nitrile resistente all'abrasione garantisce una lunga durata d'uso. Particolarmente adatto per comprimere i metalli, manipolare le lamiere ed effettuare lavori di manutenzione meccanica.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Categoria di protezione antitaglio: B

Colore: nero / grigio

privo di siliconi: sì

Descrizione tecnica

Protezione contro il calore	non disponibile
Indossabilità	Ottima
Peso	37 g

Privi di DMF	sì
EN 388 resistenza al taglio	3
Misure guanti da lavoro	8
Materiale rivestimento	Nitrile
Traspirazione	buona
Presa se sporchi d'olio	Ottima
EN 388 resistenza all'abrasione	4
Sensibilità tattile	Ottima
EN 388 resistenza allo strappo	4
Presa da bagnati	buona
privo di siliconi	sì
EN 388 resistenza alla perforazione	3
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
EN 388:2016	4343B
Materiale supporto	PEHD
Rivestimento	Nitrile
Campo di impiego	Universale
Colore	nero / grigio
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio