

BROCKHAUS | HEUER

Morsa parallela "Heuer-Front", Larghezza ganasce: 180mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967350 180
GTIN	2050002047679
Classe articolo	93Q

Descrizione**Esecuzione:**

Interamente in acciaio, forgiate – garantite e indistruttibili.

Apertura anteriore. Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta robusta con vite di serraggio con **filettatura trapezoidale a due principi** per apertura e chiusura rapida delle ganasce. Chiave per asta filettata zincata con anelli di sicurezza ribaditi in acciaio. Asta filettata e guide protette dalle impurità. Guida prismatica bilaterale regolabile. Con prolunga dell'incudine rinforzata per lavori di allineamento e rifilatura. Ganasce scanalate e accuratamente temprate in superficie, non intercambiabili.

Fornitura:

Incluse le viti di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Verniciatura:

Termoverniciati blu, **a effetto martellato.**

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell'altezza adatto vedi n. art. 967540.

Descrizione tecnica

Profondità di serraggio	100 mm
Direzione apertura	Apertura anteriore
Peso	29 kg
Materiale	Acciaio forgiato a stampo

Apertura	225 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	27 - 100 mm
Larghezza ganasce	180 mm
Serie	Heuer Front
Ganasce intercambiabili	no
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Piastra girevole singola Per morsa di Dim. 160/180	967390 160/180
Dispositivo di regolazione dell'altezza per morse n. art. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Per morsa di Dim. 160/180	967540 160/180
Piastra base per morsa	967330