

BROCKHAUS | HEUER

Morsa parallela "Heuer-Front", Larghezza ganasce: 100mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 967350 100 |
| GTIN | 2050002047631 |
| Classe articolo | 93Q |

Descrizione**Esecuzione:**

Interamente in acciaio, forgiate – garantite e indistruttibili.

Apertura anteriore. Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta robusta con vite di serraggio con **filettatura trapezoidale a due principi** per apertura e chiusura rapida delle ganasce. Chiave per asta filettata zincata con anelli di sicurezza ribaditi in acciaio. Asta filettata e guide protette dalle impurità. Guida prismatica bilaterale regolabile.

Con prolunga dell'incudine rinforzata per lavori di allineamento e rifilatura.

Ganasce scanalate e accuratamente temprate in superficie, non intercambiabili.

Fornitura:

Incluse le viti di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Verniciatura:

Termoverniciati blu, **a effetto martellato.**

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell'altezza adatto vedi n. art. 967540.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Apertura | 125 mm |
| Peso | 4,5 kg |
| Direzione apertura | Apertura anteriore |
| Materiale | Acciaio forgiato a stampo |

| | |
|---|-----------------|
| Profondità di serraggio | 50 mm |
| Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno | 16 - 30 mm |
| Larghezza ganasce | 100 mm |
| Serie | Heuer Front |
| Ganasce intercambiabili | no |
| Tipo di prodotto | Morsa parallela |

Accessori

| | |
|---|----------------|
| Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoFeltro, lisce Larghezza ganasce 100 mm | 967726 100 |
| Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, scanalate Larghezza ganasce 100 mm | 967728 100 |
| Coppia di ganasce per morsa da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 100 mm | 967711 100 |
| Piastra girevole singola Per morsa di Dim. 100 | 967390 100 |
| Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250 | 967328 300X250 |
| Staffa di serraggio singola Per morsa da banco "Heuer-Front" Dim. 100 | 967400 100 |
| Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, profilate Larghezza ganasce 100 mm | 967722 100 |
| Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, lisce, standard Larghezza ganasce 100 mm | 967721 100 |
| Piastra base per morsa | 967330 |
| Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoGomma, lisce Larghezza ganasce 100 mm | 967727 100 |
| Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, con prisma Larghezza ganasce 100 mm | 967729 100 |
| Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, con prisma Larghezza ganasce 100 mm | 967723 100 |

Coppia di ganasce magnetiche per morsa da
bancoAlluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce
100 mm

967724 100