

BROCKHAUS | HEUER

Morsa parallela "Heuer-Front", con piastra girevole, Larghezza ganasce: 160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	967370 160
GTIN	2050002047747
Classe articolo	93Q

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio, forgiate – garantite e indistruttibili.

Apertura anteriore. Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta robusta con **filettatura trapezoidale a due principi** per apertura e chiusura rapida delle ganasce. Chiave per asta filettata zincata con anelli di sicurezza ribaditi in acciaio. Asta filettata e guide protette dalle impurità. Guida prismatica bilaterale regolabile.

Con prolunga dell'incudine rinforzata per lavori di allineamento e rifilatura.

Ganasce scanalate e accuratamente temprate in superficie, non intercambiabili.

Piastra girevole a 360° a regolazione continua e bloccabile in qualsiasi posizione.

Fornitura:

Incluse le viti di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Verniciatura:

Termoverniciati blu, **a effetto martellato.**

Descrizione tecnica

Direzione apertura	Apertura anteriore
Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Larghezza ganasce	160 mm
Serie	Heuer Front

Ganasce intercambiabili	no
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Piastra base per morsa	967330
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 160 mm	967724 160
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, con prisma Larghezza ganasce 160 mm	967723 160
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, profilate Larghezza ganasce 160 mm	967722 160
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Coppia di ganasce per morse da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 160 mm	967711 160