

**Barra per filettare, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272185 25/16
GTIN	4045197983206
Classe articolo	22B

Descrizione**Esecuzione:**

Con angolo di inclinazione fisso a 1,5°.

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	30 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Passaggio interno per LR	no
Spostamento centrale L_3	16,3 mm
Misura inserto	16 mm
Set di ricambi	279981 2
Ø Codolo D_5	25 mm
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice