

BROCKHAUS | HEUER

Morsa parallela "Heuer-Front" intercambiabili, Larghezza ganasce: 120mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967360 120
GTIN	2050002047686
Classe articolo	93Q

Descrizione**Esecuzione:**

Interamente in acciaio, forgiate – garantite e indistruttibili.

Apertura anteriore. Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta robusta con vite di serraggio con **filettatura trapezoidale a due principi** per apertura e chiusura rapida delle ganasce. Chiave per asta filettata zincata con anelli di sicurezza ribaditi in acciaio. Asta filettata e guide protette dalle impurità. Guida prismatica bilaterale regolabile.

Con prolunga dell'incudine rinforzata per lavori di allineamento e rifilatura.

Ganasce montate, temprate in superficie. Un lato **scanalato**, l'altro **liscio**. Reversibili e intercambiabili.

Fornitura:

Incluse le viti di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Verniciatura:

Termoverniciati blu, **a effetto martellato**.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell'altezza adatto vedi n. art. 967540.

Descrizione tecnica

Direzione apertura	Apertura anteriore
Apertura	150 mm
Profondità di serraggio	65 mm

Peso	9 kg
Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	16 - 55 mm
Larghezza ganasce	120 mm
Serie	Heuer Front
Ganasce intercambiabili	no
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Dispositivo di regolazione dell'altezza per morse n. art. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Per morsa di Dim. 120	967540 120
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 120 mm	967724 120
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Coppia di ganasce per morse da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 120 mm	967711 120
Piastra girevole singola Per morsa di Dim. 120	967390 120
Coppia di ganasce di ricambio con viti per "Heuer Front" Larghezza ganasce 120 mm	967405 120
Piastra base per morsa	967330
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, profilate Larghezza ganasce 120 mm	967722 120
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, con prisma Larghezza ganasce 120 mm	967723 120