

BROCKHAUS | HEUER

Morsa parallela "Heuer-Front", con piastra girevole e ganasce intercambiabili, Larghezza ganasce: 120mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	967380 120
GTIN	2050002047761
Classe articolo	93Q

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio, forgiate – garantite e indistruttibili.

Apertura anteriore. Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta robusta con **filettatura trapezoidale a due principi** per apertura e chiusura rapida delle ganasce. Chiave per asta filettata zincata con anelli di sicurezza ribaditi in acciaio. Asta filettata e guide protette dalle impurità. Guida prismatica bilaterale regolabile.

Con prolunga dell'incudine rinforzata per lavori di allineamento e rifilatura.

Ganasce montate, temprate in superficie. Un lato **scanalato**, l'altro **liscio**. Reversibili e intercambiabili.

Piastra girevole a 360° a regolazione continua e bloccabile in qualsiasi posizione.

Fornitura:

Incluse le viti di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Verniciatura:

Termoverniciati blu, **a effetto martellato**.

Descrizione tecnica

Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Direzione apertura	Apertura anteriore
Larghezza ganasce	120 mm

Serie	Heuer Front
Ganasce intercambiabili	sì
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 120 mm	967724 120
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, con prisma Larghezza ganasce 120 mm	967723 120
Coppia di ganasce per morse da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 120 mm	967711 120
Coppia di ganasce di ricambio con viti per "Heuer Front" Larghezza ganasce 120 mm	967405 120
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Piastra base per morsa	967330
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, profilate Larghezza ganasce 120 mm	967722 120