

Garant**Lama di troncatura eco rinforzato, destra, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 32/3Lmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273864 32/3L
GTIN	4045197983558
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

Con lubrorefrigerazione eco diretta dei taglienti e della superficie di spoglia.

Per:

Supporto n. art. 273893; 273894; 274095; 274097 oppure portautensili VDI n. art. 319133.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

Non compatibile con alloggiamenti EWS n. art. 319148 e 319149 per motivi di progettazione.

Descrizione tecnica

Altezza h ₁	25 mm
Larghezza gola w	3 mm
Per Ø pezzo max.	90 mm
Serie	Eco
Altezza tagliente h ₅	32 mm
Lunghezza complessiva L	122 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no

Tipo di prodotto

Lama di troncatura