

**Garant**
**Lama di troncatura eco rinforzato, destra, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 32/3mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273864 32/3
GTIN	4045197983541
Classe articolo	21W

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Con lubrorefrigerazione eco diretta dei taglienti e della superficie di spoglia.

**Per:**

Supporto n. art. 273893; 273894; 274095; 274097 oppure portautensili VDI n. art. 319133.

**Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.

**Nota:**

Non compatibile con alloggiamenti EWS n. art. 319148 e 319149 per motivi di progettazione.

**Descrizione tecnica**

Altezza tagliente h <sub>5</sub>	32 mm
Larghezza gola w	3 mm
Altezza h <sub>1</sub>	25 mm
Serie	Eco
Per Ø pezzo max.	65 mm
Lunghezza complessiva L	109,5 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no

Tipo di prodotto

Lama di troncatura