

BROCKHAUS | HEUER

Morsa parallela "Heuer-Front", con piastra girevole e ganasce intercambiabili, Larghezza ganasce: 160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	967380 160
GTIN	2050002047785
Classe articolo	93Q

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio, forgiate – garantite e indistruttibili.

Apertura anteriore. Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta robusta con **filettatura trapezoidale a due principi** per apertura e chiusura rapida delle ganasce. Chiave per asta filettata zincata con anelli di sicurezza ribaditi in acciaio. Asta filettata e guide protette dalle impurità. Guida prismatica bilaterale regolabile.

Con prolunga dell'incudine rinforzata per lavori di allineamento e rifilatura.

Ganasce montate, temprate in superficie. Un lato **scanalato**, l'altro **liscio**. Reversibili e intercambiabili.

Piastra girevole a 360° a regolazione continua e bloccabile in qualsiasi posizione.

Fornitura:

Incluse le viti di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Verniciatura:

Termoverniciati blu, **a effetto martellato**.

Descrizione tecnica

Direzione apertura	Apertura anteriore
Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Larghezza ganasce	160 mm

Serie	Heuer Front
Ganasce intercambiabili	sì
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, profilate Larghezza ganasce 160 mm	967722 160
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 160 mm	967724 160
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, con prisma Larghezza ganasce 160 mm	967723 160
Coppia di ganasce di ricambio con viti per "Heuer Front" Larghezza ganasce 160 mm	967405 160
Coppia di ganasce per morsa da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 160 mm	967711 160
Piastra base per morsa	967330