



Giraviti dinamometrico con display digitale, attacco per bit D 6,3, Coppia massima: 500cNm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659913 500
GTIN	7610733288953
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con rivestimento ipoallergenico in elastomero che consente di trasmettere la coppia necessaria senza sforzo, anche con **mani bagnate o sporche di olio**. Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all'uso. La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).

Impostazione della coppia **senza utensili**, tirando e ruotando il cappuccio. Il valore di coppia impostato viene visualizzato nella finestrella (**display digitale sull'estremità dell'impugnatura**). Sistema elettronico incorporato con interfaccia NFC. Sostituzione della batteria a cura del cliente (batteria a pastiglia CR 1/3 N; 3 V). **Unità di misura:** Nm, lbfft.

Portabit con magnete per l'alloggiamento di bit C 6,3.

Uso:

Per il serraggio controllato in base a un valore di coppia prestabilito.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Coppia massima	500 cNm
Campo di coppia	100 - 500 cNm
Display	digitale

Precisione di misura della coppia	±6 %
Risoluzione	5 cNm
Attacchi per bit	D 6,3
Campo di coppia	1 - 5 Nm
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Feedback	"attivazione"
Lunghezza complessiva L	146,5 mm
Risoluzione	Nm
Risoluzione	lbfft
Metodo di misura	Coppia
Norma	DIN EN ISO 6789
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Impostazione del valore di soglia	digitale, regolabile
Peso	117 g
Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Taratura	O1
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Segnalazione dello sblocco	tattile
Denominazione originale prodotto	DigiTorque V2
Coppia, fissa	no
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

Servizi

Rapporto di taratura Giraviti dinamometrico Coppia
massima 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

