

HOLEX**Morsa parallela intercambiabili, Larghezza ganasce: 120mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967430 120
GTIN	4045197694393
Classe articolo	92H

Descrizione**Esecuzione:****Interamente in acciaio.****Apertura anteriore.** Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce.

Vite di serraggio con filettatura trapezoidale, coperta e protetta dalle impurità.

Doppia guida prismatica con possibilità di registrazione.

Con prolunga dell'incudine per lavori di allineamento e rifilatura.

Con ganasce scanalate e temprate (intercambiabili).

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell'altezza adatto vedi n. art. 967540.

Descrizione tecnica

Direzione apertura	Apertura anteriore
Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Peso	9 kg
Profondità di serraggio	65 mm
Apertura	120 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	20 - 55 mm
Larghezza ganasce	120 mm

Ganasce intercambiabili	sì
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Piastra base per morsa	967330
Copia di ganasce di ricambio con viti per n. art. 967430 Larghezza ganasce 120 mm	967440 120
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, con prisma Larghezza ganasce 120 mm	967723 120
Coppia di ganasce per morse da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 120 mm	967711 120
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 120 mm	967724 120
Dispositivo di regolazione dell'altezza per morse n. art. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Per morsa di Dim. 120	967540 120
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, profilate Larghezza ganasce 120 mm	967722 120