

**Morsa parallela, Larghezza ganasce: 140mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967310 140
GTIN	4045197694348
Classe articolo	92H

Descrizione**Esecuzione:**

Interamente in fusione di acciaio.

Apertura anteriore con ganasce stringitubo saldate.

Ganasce fresate e temprate in superficie. Elevata profondità di serraggio. Asta robusta con filettatura trapezoidale. Vite di serraggio e guide protette. Guida registrabile; superficie dell'incudine ampia e temprata.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Nota:

Piastra girevole adatta n. art. 967280 Dim. 150.

Descrizione tecnica

Direzione apertura	Apertura anteriore
Peso	18 kg
Apertura	200 mm
Profondità di serraggio	100 mm
Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	3/4; 3.1/2 pollici

Larghezza ganasce	140 mm
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, con prisma Larghezza ganasce 140 mm	967723 140
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 140 mm	967724 140
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, profilate Larghezza ganasce 140 mm	967722 140
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Coppia di ganasce per morsa da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 140 mm	967711 140
Piastra base per morsa	967330
Piastra girevole singola Per morsa di Dim. 150	967280 150