

**Morsa parallela, Larghezza ganasce: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967420 100
GTIN	4045197694355
Classe articolo	92H

**Descrizione****Esecuzione:****Interamente in acciaio. Apertura anteriore.**

Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce.

Vite di serraggio con filettatura trapezoidale, coperta e protetta dalle impurità. Doppia guida prismatica con possibilità di registrazione.

Con prolunga dell'incudine per lavori di allineamento e rifilatura.

Con ganasce scanalate e temprate (non intercambiabili).

**Fornitura:**

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

**Nota:**

Per il dispositivo di regolazione dell'altezza adatto vedi n. art. 967540.

**Descrizione tecnica**

Apertura	100 mm
Direzione apertura	Apertura anteriore
Profondità di serraggio	50 mm
Peso	5 kg
Materiale	Acciaio forgiato a stampo

Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	16 - 40 mm
Larghezza ganasce	100 mm
Ganasce intercambiabili	no
Tipo di prodotto	Morsa parallela

## Accessori

Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoFeltro, lisce Larghezza ganasce 100 mm	967726 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 100 mm	967724 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, con prisma Larghezza ganasce 100 mm	967729 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, scanalate Larghezza ganasce 100 mm	967728 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, con prisma Larghezza ganasce 100 mm	967723 100
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoGomma, lisce Larghezza ganasce 100 mm	967727 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, profilate Larghezza ganasce 100 mm	967722 100
Coppia di ganasce per morsa da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 100 mm	967711 100
Piastra base per morsa	967330
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, lisce, standard Larghezza ganasce 100 mm	967721 100