

## Dispositivo di serraggio universale



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	967650
GTIN	2050001741554
Classe articolo	97G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Girevole e orientabile nella posizione di lavoro più adeguata grazie al giunto sferico. **Perno in acciaio con filettatura esterna M18×1,5 e filettatura interna M10** per l'alloggiamento di dispositivi di montaggio o di serraggio realizzati in proprio. Il giunto sferico può essere bloccato in ogni posizione mediante una leva di serraggio rapido. Con piastra di fissaggio per l'avvitamento al piano di lavoro. Lega di metallo leggero; verniciato a effetto martellato.

#### Per :

Morse per meccanici n. art. 967590, 967600, 967610.

Orientamento giunto sferico: 360 grado

Campo di oscillazione giunto sferico: 90 grado

Perno di alloggiamento filettatura esterna: M18×1,5

Perno di alloggiamento filettatura interna: M10

Peso: 0,9 kg

### Descrizione tecnica

Perno di alloggiamento filettatura interna	M10
Campo di oscillazione giunto sferico	90 grado

Peso	0,9 kg
Orientamento giunto sferico	360 grado
Perno di alloggiamento filettatura esterna	M18×1,5
Tipo di prodotto	Dispositivo di serraggio