

Morsa a vite per meccanici Con morsetto, Larghezza ganasce: 75mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967590 75
GTIN	2050001741561
Classe articolo	97G

Descrizione**Esecuzione:**

Bloccaggio mediante l'apposita leva di serraggio. Inoltre, la morsa può ruotare con passo di 6° sino a 360°. Morsa e morsetto o piastra di fissaggio in lega di metallo leggero, verniciata a effetto martellato. Asta filettata incassata in acciaio, apertura anteriore. Con ganasce in acciaio intercambiabili.

Descrizione tecnica

Campo di rotazione giunto sferico	90 grado
Orientamento giunto sferico	360 grado
Profondità di serraggio	50 mm
Apertura	110 mm
Larghezza ganasce	75 mm
Campo di serraggio	0 - 80 mm
Ganasce intercambiabili	sì
Staffa di serraggio inclusa	sì

Tipo di prodotto	Morsa parallela
------------------	-----------------

Accessori

Coppia di ganasce di ricambio in plastica Larghezza ganasce 75 mm	967620 75
--	-----------

Dispositivo di serraggio universale	967650
-------------------------------------	--------