


Morsa a vite per meccanici con piastra di fissaggio, Larghezza ganasce: 50mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967600 50
GTIN	2050001741578
Classe articolo	97G

Descrizione**Esecuzione:**

Bloccaggio mediante l'apposita leva di serraggio. Inoltre, la morsa può ruotare con passo di 6° sino a 360°. Morsa e morsetto o piastra di fissaggio in lega di metallo leggero, verniciata a effetto martellato. Asta filettata incassata in acciaio, apertura anteriore. Con ganasce in plastica intercambiabili.

Descrizione tecnica

Apertura	75 mm
Orientamento giunto sferico	360 grado
Profondità di serraggio	35 mm
Campo di rotazione giunto sferico	90 grado
Larghezza ganasce	50 mm
Ganasce intercambiabili	sì
Con piastra di fissaggio	sì
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Coppia di ganasce di ricambio in plastica Larghezza
ganasce 50 mm

967620 50

Dispositivo di serraggio universale

967650