

**Morsa a vite per meccanici con piastra di fissaggio, Larghezza ganasce: 75mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967600 75
GTIN	2050001741370
Classe articolo	97G

**Descrizione****Esecuzione:**

Bloccaggio mediante l'apposita leva di serraggio. Inoltre, la morsa può ruotare con passo di 6° sino a 360°. Morsa e morsetto o piastra di fissaggio in lega di metallo leggero, verniciata a effetto martellato. Asta filettata incassata in acciaio, apertura anteriore. Con ganasce in acciaio intercambiabili.

**Descrizione tecnica**

Orientamento giunto sferico	360 grado
Apertura	110 mm
Campo di rotazione giunto sferico	90 grado
Profondità di serraggio	50 mm
Larghezza ganasce	75 mm
Ganasce intercambiabili	sì
Con piastra di fissaggio	sì
Tipo di prodotto	Morsa parallela

---

**Accessori**

Dispositivo di serraggio universale

967650

Coppia di ganasce di ricambio in plastica Larghezza  
ganasce 75 mm

967620 75