

Garant**Portautensili con boccole portautensili, Larghezza 452 mm, Per codoli utensili: HSK100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970125 HSK100
GTIN	4045197489951
Classe articolo	91L

Descrizione**Esecuzione:**

In lamiera con boccole portautensili GARANT in plastica. Montaggio libero **con inclinazione 0° / 20° / 45°**.

Per:

Larghezza 452 mm:
Carrello modulare n. art. 970011; 970016 Dim. 452/A; carrello per macchine CN n. art. 970041; 970046 Dim. 452; telaio da banco n. art. 970505 Dim. 0.

Larghezza 627 mm:
Carrello modulare n. art. 970011; 970016 cad. Dim. 627/A; 627/B; carrello per macchine CN n. art. 970041; 970046 cad. Dim. 627.

Verniciatura:

Termoverniciate in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Le boccole per utensili con attacco VDI 20 si adattano anche ai punzoni Trumpf.

Descrizione tecnica

Dimensione laterale telaio	37 mm
Profondità	150 mm
Numero boccole portautensili	4
Interasse A	111 mm

Per codoli utensili	HSK 100
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Larghezza 452 mm
Tipo di prodotto	Portautensili