

**Garant****Portautensili con boccole portautensili, Larghezza 627 mm, Per codoli utensili: HSK40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970130 HSK40
GTIN	4045197490056
Classe articolo	91L

**Descrizione****Esecuzione:**

In lamiera con boccole portautensili GARANT in plastica. Montaggio libero **con inclinazione 0° / 20° / 45°**.

**Per:**

**Larghezza 452 mm:** <br>Carrello modulare n. art. 970011; 970016 Dim. 452/A; carrello per macchine CN n. art. 970041; 970046 Dim. 452; telaio da banco n. art. 970505 Dim. 0.<br>

**Larghezza 627 mm:** <br>Carrello modulare n. art. 970011; 970016 cad. Dim. 627/A; 627/B; carrello per macchine CN n. art. 970041; 970046 cad. Dim. 627.

**Verniciatura:**

**Termoverniciate** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

Le boccole per utensili con attacco VDI 20 si adattano anche ai punzoni Trumpf.

**Descrizione tecnica**

Numero boccole portautensili	21
Dimensione laterale telaio	37 mm
Profondità	150 mm
Interasse A	56 mm

Per codoli utensili	HSK 40
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Larghezza 627 mm
Tipo di prodotto	Portautensili