

**Garant**
**Mensola per macchine CN, Larghezza 1000 mm, Per codoli utensili: HSK50**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970660 HSK50
GTIN	4045197489142
Classe articolo	91L

**Descrizione**
**NOTA: selezione del colore possibile**
**Esecuzione:**

Fondo in lamiera d'acciaio con boccole portautensili GARANT in plastica. Lato anteriore con profilo quadro di stabilizzazione. **Campo di regolazione** con **profondità 130 mm**. Possibilità di posizionamento **orizzontale a 90°** e **obliquo a 120°**.

**Per :**

Montaggio mediante **inserimento** in **piantane di supporto (Gruppo 92)**, **scaffale per macchine a CN n. art. 970680** e **carrello n. art. 918590 Dim. 1000 (Gruppo 91)**.

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 80 mm

Profondità: 155 mm

Numero boccole portautensili: 20

Interasse A: 80 mm

Portata con inserimento su piantane di supporto: 25 kg

Portata su scaffale per macchine a CN e carrelli portamateriali: 50 kg

**Descrizione tecnica**

Interasse A	80 mm
Profondità	155 mm
Numero boccole portautensili	20

Altezza	80 mm
Larghezza	1000 mm
Per codoli utensili	HSK 50
Portata con inserimento su piantane di supporto	25 kg
Portata su scaffale per macchine a CN e carrelli portamateriali	50 kg
Campo d'impiego	Scaffale per macchine a CNC
Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Larghezza 1000 mm
Tipo di prodotto	Mensola

---

## Accessori

Insero in plastica Modello HSK50	947390 HSK50
----------------------------------	--------------