

**Ansell****Paio di guanti HyFlex® 11-518, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094478 10
GTIN	10076490478596
Classe articolo	04P

**Descrizione****Esecuzione:**

**Rivestito in PU, HyFlex® 11-518**, traspirante, materiale senza cuciture, elevata protezione antiusura. **Peso: solo 14 g.**

**Esecuzione Testo pubblicitario:**

Guanto antitaglio rivestito in PU con **elevata mobilità delle dita**, ottimo per i componenti affilati.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

EN 388 resistenza al taglio	3
Traspirazione	buona
Misure guanti da lavoro	10
EN 388 resistenza all'abrasione	3

Materiale rivestimento	PU
Presa da bagnati	buona
Privi di DMF	no
Sensibilità tattile	Ottima
EN 388 resistenza allo strappo	3
Protezione contro il calore	non disponibile
Privo di siliconi	no
Presa se sporchi d'olio	buona
Indossabilità	Ottima
Serie	HyFlex®
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
EN 388	3X31B
Materiale supporto	Nylon; Dyneema®
Rivestimento	PU
Materiale	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	blu
Peso	14 g
Lunghezza	210 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio

