

Garant
Mensola per macchine CN, Larghezza 1000 mm, Per codoli utensili: HSK100


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	970660 HSK100
GTIN	4045197489173
Classe articolo	91L

Descrizione

NOTA: selezione del colore possibile

Esecuzione:

Fondo in lamiera d'acciaio con boccole portautensili GARANT in plastica. Lato anteriore con profilo quadro di stabilizzazione. **Campo di regolazione** con **profondità 130 mm**. Possibilità di posizionamento **orizzontale a 90°** e **obliquo a 120°**.

Per :

Montaggio mediante **inserimento in piantane di supporto (Gruppo 92), scaffale per macchine a CN n. art. 970680 e carrello n. art. 918590 Dim. 1000 (Gruppo 91).**

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 80 mm

Profondità: 155 mm

Numero boccole portautensili: 7

Interasse A: 120 mm

Portata con inserimento su piantane di supporto: 25 kg

Portata su scaffale per macchine a CN e carrelli portamateriali: 50 kg

Descrizione tecnica

Numero boccole portautensili	7
Altezza	80 mm
Interasse A	120 mm

Profondità	155 mm
Larghezza	1000 mm
Per codoli utensili	HSK 100
Portata con inserimento su piantane di supporto	25 kg
Portata su scaffale per macchine a CN e carrelli portamateriali	50 kg
Campo d'impiego	Scaffale per macchine a CNC
Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Larghezza 1000 mm
Tipo di prodotto	Mensola

Accessori

Inserito in plastica Modello HSK100	947390 HSK100
-------------------------------------	---------------