

AEG

Seghetti alternativi, Modello: STEP1200XE



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078213 STEP1200XE
GTIN	4002395192762
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Seghetti alternativi robusti e di impiego universale con scatole degli ingranaggi in metallo e protezione contro i sovraccarichi.

Con **sistema di serraggio rapido FIXTEC** per sostituire la lama per segchetti alternativi senza utensili in pochi secondi e **attivazione del movimento a pendolo** per una capacità di taglio ottimale con usura minima della lama.

Fornitura:

Incluso dispositivo antistrappo.

Incluse 2x lame per sega, adattatore aspirazione, pattino, cavo di rete da 4 m, valigetta di trasporto.

Nota:

Lame per segchetti alternativi vedi n. art. 5888400 – 5888551.

Descrizione tecnica

Spessore massimo lama legno	135 mm
Movimento pendolare	4x
Lame per segchetti alternativi adatte	588400 – 588551
Spessore massimo lama acciaio	10 mm

Peso	2,4 kg
Regolazione dello smusso	sì
Potenza assorbita	730 W
Vibrazione massima a norma EN	10,5 m/s ²
Particolarità	Uso universale
Numero di corse	500 - 3000 min ⁻¹
Sostituzione utensile senza strumenti	Sì, sistema FIXTEC
Denominazione originale prodotto	STEP1200XE
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Forma	A forma di asta
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Sega

Accessori

Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T318A	588400 T318A
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118A	588400 T118A
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118AF	588400 T118AF
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118B	588400 T118B
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T127D	588400 T127D
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T318B	588400 T318B
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118AHM	588400 T118AHM