

**Garant****Portautensili per pannello forato, Per codoli utensili: SK40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970670 SK40
GTIN	4045197518927
Classe articolo	91L

**Descrizione****NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

In lamiera con boccole portautensili GARANT in plastica.

**Per :**

Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 125 mm

Larghezza: 475 mm

Profondità: 200 mm

Numero boccole portautensili: 9

Interasse A: 85 mm

**Descrizione tecnica**

Per codoli utensili	SK 40
Profondità	200 mm
Interasse A	85 mm
Altezza	125 mm
Numero boccole portautensili	9

Larghezza	475 mm
Campo d'impiego	Scaffale per macchine a CNC
Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Portautensili

---

## Accessori

Insero in plastica Modello SK40	947390 SK40
---------------------------------	-------------