


**Garant**
**Portautensili per pannello forato, Per codoli utensili: HSK80**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970670 HSK80
GTIN	4045197519030
Classe articolo	91L

**Descrizione**
**NOTA: selezione del colore possibile**
**Esecuzione:**

In lamiera con boccole portautensili GARANT in plastica.

**Per :**

Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 125 mm

Larghezza: 475 mm

Profondità: 200 mm

Numero boccole portautensili: 4

Interasse A: 108 mm

**Descrizione tecnica**

Per codoli utensili	HSK 80
Numero boccole portautensili	4
Altezza	125 mm
Larghezza	475 mm
Interasse A	108 mm

Profondità	200 mm
Campo d'impiego	Scaffale per macchine a CNC
Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Portautensili

---

## Accessori

Inserito in plastica Modello HSK80	947390 HSK80
------------------------------------	--------------