

Garant**Portautensili per pannello forato, Per codoli utensili: HSK100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970670 HSK100
GTIN	4045197519047
Classe articolo	91L

Descrizione**Esecuzione:**

In lamiera con boccole portautensili GARANT in plastica.

Per :

Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 125 mm

Larghezza: 475 mm

Profondità: 200 mm

Numero boccole portautensili: 4

Interasse A: 111 mm

Descrizione tecnica

Numero boccole portautensili	4
Larghezza	475 mm
Per codoli utensili	HSK 100
Interasse A	111 mm
Altezza	125 mm
Profondità	200 mm

Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Sistema di supporto per scaffale per macchine a CN

Accessori

Inserito in plastica Modello HSK100	947390 HSK100
-------------------------------------	---------------