

Garant
Portautensili per pannello forato, Per codoli utensili: HSK50

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	970670 HSK50
GTIN	4045197519016
Classe articolo	91L

Descrizione
NOTA: selezione del colore possibile
Esecuzione:

In lamiera con boccole portautensili GARANT in plastica.

Per :

Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 125 mm

Larghezza: 475 mm

Profondità: 200 mm

Numero boccole portautensili: 9

Interasse A: 76 mm

Descrizione tecnica

Per codoli utensili	HSK 50
Interasse A	76 mm
Larghezza	475 mm
Numero boccole portautensili	9
Altezza	125 mm

Profondità	200 mm
Campo d'impiego	Scaffale per macchine a CNC
Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Portautensili

Accessori

Insero in plastica Modello HSK50	947390 HSK50
----------------------------------	--------------