

**Cassettiera per utensili con cassetti, 36×36 E, Altezza utile mm / modello: 1050/B****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970780 1050/B
GTIN	4045197563415
Classe articolo	91H

Descrizione**Esecuzione:**

Chiusura centralizzata con serratura centralizzata a cilindro. Sponde di contenimento su 3 lati, nere (h = 25 mm) con **tappetino in gomma scanalata**. **Zoccolo per carrello elevatore, 100 mm** di altezza.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti grigio topo RAL 7005 **termoverniciati**.

Nota:

Per custodire gli utensili avete bisogno di un inserto modulare n. art. 970700.

Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100 %

Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico

Regolazione dell'altezza con passo: 25 mm

Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Certificato di sicurezza: GS TÜV Rheinland

Altezza: 1270 mm

Larghezza: 717 mm

Profondità: 725 mm

Altezza utile: 1050 mm

Sponda di contenimento h: 25 mm

Cassetti larghezza utile: 612 mm

Descrizione tecnica

Esecuzione zoccolo	Zoccoli per carrelli elevatori
Esecuzione zoccolo	Zoccolo per carrello elevatore
Profondità	725 mm
Cassetti profondità utile	612 mm
Esecuzione sponda di contenimento	su 3 lati
Altezza	1270 mm
Cassetti larghezza utile	612 mm
Altezza utile	1050 mm
Larghezza	717 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Prof. in E	36E
Largh. in E	36E
Sponda di contenimento h	25 mm
Numero dei cassettei	5
Spessore del materiale	1,2 mm
Estrazione cassettei (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza	GS TÜV Rheinland
Larghezza × Profondità in E	36×36 E

Accessori

Frontalino serratura per corpi per cassette Gruppo 94, senza
inserto a bussola

914236