

**TMSERROR, Struttura del tessuto: 1000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5115 1000
GTIN	4045197575050
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva incorporata in legante di resina sintetica. Privo di componenti corrosivi, utilizzabile a secco e a umido (**come n. art. 556015; 556110; 556115**).
come 556115.

Vantaggi:

- **Adattabile alla forma del pezzo.**
- **La struttura aperta impedisce l'intasamento e riduce lo sviluppo di calore.**
- **Finitura uniforme riproducibile.**
- **Utilizzabile a secco e a umido.**
- **Privo di componenti corrosivi.**

Uso:

Per uso a mano, su frattazzo per smerigliatura n. art. 556020 o su levigatrice orbitale. **Fine / molto fine:** per pulire superfici delicate, per eliminare leggeri graffi dai metalli. Adatto anche a conferire una patina opacizzante fine / molto fine agli acciai e ai metalli non ferrosi.

Contenuto:

4 rotoli / confezione.

Nota:

Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Descrizione tecnica

Esecuzione	S Ultra Fine
Colore	grigio
Confronto granulometrico	600 - 1000
Struttura del tessuto	1000
Grado di finezza	molto fine
Contenuto	4
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Larghezza rullo	115 mm
Lunghezza rotolo	10 m
Attributo del nome del prodotto	115 mm × 10 m
Tipo di prodotto	Rotolo di tessuto abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		

Vernice	idoneo
Uni	idoneo
a umido max.	limitatamente adatto
a secco	idoneo

Accessori

Rotolo di tessuto abrasivo Struttura del tessuto 1000	556115 1000
---	-------------