

Garant**Portautensili Tool-UNIT, Per codoli utensili: HSK40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	971000 HSK40
GTIN	4045197490261
Classe articolo	91Q

Descrizione**Esecuzione:**

Portautensili in polipropilene resistente all'usura, con boccole per il codolo dell'utensile. Il portautensili può essere utilizzato come unità singola per il trasporto e la custodia, ma si adatta anche perfettamente come componente flessibile in carrelli, armadi per macchine CN, scaffali per macchine a CN e guide portanti UNIT.

Uso:

Per l'inserimento in guida portante, guida profilata per carrelli, armadi per macchine a CN e guida Multifix.

Altezza: 130 mm

Larghezza: 240 mm

Profondità: 148 mm

Numero boccole portautensili: 8

Interasse A: 54 mm

Portata: 20 kg

Descrizione tecnica

Materiale	Polipropilene
Portata	20 kg
Larghezza	240 mm

Altezza	130 mm
Per codoli utensili	HSK 40
Interasse A	54 mm
Profondità	148 mm
Numero boccole portautensili	8
Tipo di prodotto	Sistema di supporto per macchine a CN