

**TMSERROR, Struttura del tessuto: 280****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5015 280
GTIN	4045197574787
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva incorporata in legante di resina sintetica. Privo di componenti corrosivi, utilizzabile a secco e a umido (**come n. art. 556015; 556110; 556115**).
come 556015.

Esecuzione Testo pubblicitario:

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva incorporata in legante di resina sintetica. Privo di componenti corrosivi, utilizzabile a secco e a umido (**come n. art. 556015; 556110; 556115**).

Vantaggi:

- **Adattabile alla forma del pezzo.**
- **La struttura aperta impedisce l'intasamento e riduce lo sviluppo di calore.**
- **Finitura uniforme riproducibile.**
- **Utilizzabile a secco e a umido.**
- **Privo di componenti corrosivi.**

Uso:

Per uso a mano, su frattazzo per smerigliatura n. art. 556020 o su levigatrice orbitale. **Medio / medio-fine:** ossido di alluminio, impiego universale.

Uso Testo pubblicitario:

Medio / medio-fine: impiego universale per eliminare veli di ruggine, incrostazioni leggere, colori alterati; per ripassare superfici già smerigliate o spazzolate oppure per la pulizia prima della verniciatura.

Contenuto:

80 pad / confezione.

Nota:

Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Descrizione tecnica

Colore	rosso
Confronto granulometrico	280 - 360
Struttura del tessuto	280
Esecuzione	A Very Fine
Grado di finezza	medio-fine
Contenuto	80
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Larghezza	152 mm
Lunghezza	229 mm
Attributo del nome del prodotto	152×229 mm
Numero di pad	80
Tipo di prodotto	Pad di tessuto abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		

CuZn	idoneo
Alluminio, CFRP	idoneo
Legno	idoneo
Pietra	limitatamente adatto
Vernice	idoneo
Uni	idoneo
a umido max.	limitatamente adatto
a secco	idoneo

Accessori

Pad di tessuto abrasivo Struttura del tessuto 280	556015 280
---	------------