

HOLEX**Disco abrasivo per sgrossatura "2 in 1", Ø Disco × Spessore disco: 125X6mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG5050 125X6 |
| GTIN | 4045197191724 |
| Classe articolo | GGN |

Descrizione

Esecuzione:

Struttura aperta e omogenea; applicazione inodore; tessuto con rinforzo in fibra di vetro per la massima sicurezza con lavorazione a freddo; foro di Ø 22,23 mm. La percentuale di ferro, zolfo e cloro è inferiore allo 0,1%, pertanto adatta alla lavorazione di acciai inossidabili (INOX). Per lavorazioni su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche.

- **Grana, legante, additivi abrasivi e rinforzo dei dischi per smerigliatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l'elevata capacità di asportazione e durata.**
- **Forme: dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)**
- **Angolo di rettifica da 20° a 30°**
- **Impiego: su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità periferica massima di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.**

Disco abrasivo per sgrossatura per **acciaio e INOX, lunga durata** ed elevata capacità di asportazione.
come 560500.

Specifica:

A30Q-BF (come n. art. 560500) per acciaio e INOX. Lunga durata ed elevate capacità di asportazione.

Contenuto:

40 pezzi / confezione.

Nota:

Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Ø Foro | 22,23 mm |
| Larghezza disco | 6 mm |
| Ø Disco | 125 mm |
| Numero massimo giri | 12200 min ⁻¹ |
| Contenuto | 40 |
| Sigla materiale abrasivo | A |
| Specifica | A30Q-BF |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % |
| Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado |
| Ottimizzato per il materiale | Acciaio |
| Ottimizzato per il materiale | INOX |
| Velocità periferica massima | 80 m/s |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatto | | |
| INOX | limitatamente adatto | | |
| Ti | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | limitatamente adatto | | |

| | |
|-----------------|----------------------|
| CuZn | limitatamente adatto |
| Alluminio, CFRP | limitatamente adatto |
| a secco | idoneo |

Accessori

Disco abrasivo per sgrossatura"2 in 1" Ø Disco × Spessore
disco 125X6 mm

560500 125X6