

**Paio di guanti 6705, Misure guanti da lavoro: 9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094530 9
GTIN	4059904096639
Classe articolo	09H

Descrizione**Esecuzione:**

6705. Rivestimento in PU per un'elevata traspirabilità e libertà di movimento per lavori in ambiente umido, ma non oleoso.

Esecuzione Testo pubblicitario:

Guanto antitaglio (classe 5) con **eccezionale rapporto qualità/prezzo.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	9
EN 388 resistenza al taglio	5
Sensibilità tattile	buona
Privo di siliconi	sì

Indossabilità	buona
Materiale rivestimento	PU
Presi da bagnati	moderata
Presi se sporchi d'olio	moderata
EN 388 resistenza alla perforazione	2
EN 388 resistenza all'abrasione	4
Traspirazione	buona
Privi di DMF	no
Protezione contro il calore	buona
EN 388 resistenza allo strappo	4
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	10
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Materiale supporto	Taeki
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	nero / grigio
Norma	EN 407
Peso	31,8 g
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio