

**TMSERROR, Struttura del tessuto: 280****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG5115 280 |
| GTIN | 4045197575043 |
| Classe articolo | GGN |

Descrizione**Esecuzione:**

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva incorporata in legante di resina sintetica. Privo di componenti corrosivi, utilizzabile a secco e a umido (**come n. art. 556015; 556110; 556115**).
come 556115.

Vantaggi:

- **Adattabile alla forma del pezzo.**
- **La struttura aperta impedisce l'intasamento e riduce lo sviluppo di calore.**
- **Finitura uniforme riproducibile.**
- **Utilizzabile a secco e a umido.**
- **Privo di componenti corrosivi.**

Uso:

Per uso a mano, su frattazzo per smerigliatura n. art. 556020 o su levigatrice orbitale. **Medio / medio-fine:** impiego universale per eliminare veli di ruggine, incrostazioni leggere, colori alterati; per ripassare superfici già smerigliate o spazzolate oppure per la pulizia prima della verniciatura.

Contenuto:

4 rotoli / confezione.

Nota:

Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Grado di finezza | medio-fine |
| Confronto granulometrico | 280 - 360 |
| Colore | rosso |
| Esecuzione | A Very Fine |
| Struttura del tessuto | 280 |
| Contenuto | 4 |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % |
| Larghezza rullo | 115 mm |
| Lunghezza rotolo | 10 m |
| Attributo del nome del prodotto | 115 mm × 10 m |
| Tipo di prodotto | Rotolo di tessuto abrasivo |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------|----------------|------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | idoneo | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |

| | |
|--------------|----------------------|
| Legno | idoneo |
| Pietra | limitatamente adatto |
| Vernice | idoneo |
| Uni | idoneo |
| a umido max. | limitatamente adatto |
| a secco | idoneo |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Rotolo di tessuto abrasivo Struttura del tessuto 280 | 556115 280 |
|--|------------|