


Ripiano obliquo, zincato larghezza ripiano 1000 mm, larghezza 1000 mm, Profondità: 800mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	990610 800
GTIN	4004514218841
Classe articolo	96P

Descrizione**Esecuzione:**

Possibilità di regolare le guide di separazione orizzontali con passo da 50 mm. Il bordo anteriore del ripiano è rialzato di 15 mm, in modo da impedire la caduta della merce.

Fornitura:

Incluse cad. 5 guide di separazione, 2 traverse longitudinali e 2 guide laterali.

Descrizione tecnica

Larghezza	1000 mm
Profondità	800 mm
Per scaffalature con ripiani obliqui	990600 – 990602
Esecuzione ripiano	Ripiano fessurato
Esecuzione ripiano	Ripiano con sponda di contenimento
Esecuzione ripiano	Ripiano fissato
Campo d'impiego	Scaffalature con ripiani obliqui
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	150 kg
Spessore ripiano	25 mm
Materiale	zincato
Attributo del nome del prodotto	larghezza 1000 mm

Tipo di prodotto

Ripiano