



## Paio di guanti Waredex Work® 550, Misure guanti da lavoro: 9



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094545 9
GTIN	4008198955092
Classe articolo	04Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Waredex Work® 500.** Ottima presa nel caso di oggetti oleosi o bagnati grazie al rivestimento ruvido in poliuretano. Buona indossabilità e sensibilità al tatto per il massimo comfort. Eccellente resistenza al taglio associata a una barriera meccanica.

#### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

#### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Sensibilità tattile	buona
Denominazione originale prodotto	Waredex Work 550
EN 388 resistenza al taglio	5
Privi di DMF	sì
Traspirazione	Ottima

Presi da bagnati	moderata
EN 388 resistenza all'abrasione	4
Indossabilità	Ottima
Privo di siliconi	sì
Protezione contro il calore	non disponibile
Misure guanti da lavoro	9
Presi se sporchi d'olio	moderata
EN 388 resistenza allo strappo	4
Materiale rivestimento	PU
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Contenuto	16
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
Proprietà elettrostatiche	0,2 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Materiale supporto	HPPE, vetro
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	grigio/beige
Peso	75 g
Lunghezza	255 - 265 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio

