

Scaffale con ripiani obliqui, elemento aggiuntivo, Larghezza 1000 mm, Profondità: 600mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990602 600
GTIN	4004514249227
Classe articolo	96P

Descrizione

Esecuzione:

Scaffale Kanban e scaffalatura con ripiani obliqui utilizzabili su entrambi i lati, ideali per la modalità di stoccaggio secondo il principio "first-in-first-out", poiché la merce immagazzinata può scorrere sui ripiani lisci zincati.

Telai profilati a T e ripiani zincati. Con un **carico ripiano massimo di 150 kg per ripiano obliquo**. Piani d'appoggio con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie all'esecuzione semplice a innesto. Utilizzabili su entrambi i lati. **Carico modulo: 1300 kg**.

Dim. di montaggio elem. aggiuntivo: 1006 mm.

Possibilità di regolare le guide di separazione orizzontali con passo da 50 mm. Il bordo anteriore del ripiano è aumentato di 15 mm, in modo da impedire la caduta della merce.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:

elemento base: lunghezza nominale + 60mm

Elemento aggiuntivo: lunghezza nominale + 6 mm

Profondità telaio completa: Profondità nominale + 36 mm

Uso:

Stoccaggio di contenitori di plastica, vaschette trasparenti, confezioni in cartone e molto altro ancora.

Fornitura:

7 ripiani obliqui, ognuno dotato di: 5 guide di separazione, 2 traverse longitudinali, 2 guide laterali e 1 ripiano di copertura diritto, inclusi i piedini di fissaggio.

Nota:

- **Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.**
- **Ancoraggio al pavimento adatto n. art. 990854.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.**

Descrizione tecnica

Altezza	2000 mm
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza	1006 mm
Numero ripiani	7
Montaggio a cura del cliente	sì
Profondità	636 mm
Larghezza	1006 mm
Profondità degli scaffali	600 mm
Scaffale di larghezza	1000 mm
Altezza scaffale	2000 mm
Carico massimo campo	1300 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	150 kg
Spessore ripiano	25 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	es. zincata
Attributo del nome del prodotto	Larghezza 1000 mm
Tipo di prodotto	Scaffalature con ripiani obliqui

Accessori

Ripiano obliquo, zincato larghezza ripiano 1000 mm Profondità 600 mm	990610 600
---	------------

Piedino di bloccaggio

990852