

uvex**Paio di guanti uvex C500 foam, Misure guanti da lavoro: 9****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094550 9 |
| GTIN | 4048612015124 |
| Classe articolo | 04W |

Descrizione**Esecuzione:**

uvex C500 foam. Guanto privo di silicone con un'ottima resistenza meccanica all'abrasione e una buona presa per ambienti asciutti e leggermente umidi. Resistenza termica fino a 100 °C.

uvex 500 Serie. Affidabile guanto antitaglio con tecnologia Bamboo TwinFlex® in viscosa di bambù, HPPE e poliammide per un buon comfort e la progressiva regolazione della temperatura.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|----------|
| Privi di DMF | no |
| Presa da bagnati | moderata |
| EN 388 resistenza al taglio | 5 |
| Indossabilità | Ottima |
| Misure guanti da lavoro | 9 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Protezione contro il calore | non disponibile |
| Sensibilità tattile | Ottima |
| Privo di siliconi | sì |
| EN 388 resistenza all'abrasione | 4 |
| EN 388 resistenza alla perforazione | 2 |
| Presa se sporchi d'olio | moderata |
| Traspirazione | buona |
| EN 388 resistenza allo strappo | 4 |
| Serie | uvex C500 |
| Tipo di guanto | Guanti antitaglio |
| Categoria di protezione | Categoria II |
| Caratteristiche guanti | Privi di silicone |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4X42C |
| EN 407 | X1XXXX |
| Materiale supporto | Poliammide, HPPE, vetro, viscosa di bambù |
| Rivestimento | Nitril |
| Variante del rivestimento | Palmo |
| Campo di applicazione | Universale |
| Colore | antracite/lime |
| Norma | EN 407 |
| Peso | 32,8 g |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Categoria di protezione antitaglio | C |
| Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |